

# NEUHEIT!

**ASK**   
Systemklebstoffe

## DS Ortho 8080

„Extra-  
Power“  
die  
begeistert!



### Ihre Vorteile:

- Hoher Feststoffanteil
- Top Festigkeit auch für Weichpolster
- Hohe Reichweite



# Kontaktklebstoff DuroSpray® DS Ortho8080

für starke Verklebungen in der Einlagenfertigung

## Materialien:

Echtleder voll  
+ perforiert



EVA




Kork



Textilien



PUR / PIR




Kunststoffe




Pelotten



Schaumstoffe



Deckstoffe /  
Microfaser



GFK / CFK



## Ihre Vorteile:

- ⌘ Sehr schnelle Verarbeitung
- ⌘ Extreme Klebekraft auf fast allen Materialien
- ⌘ Kurze Abluftzeit von 3 - 6 Minuten
- ⌘ Präziser Klebstoffauftrag, kein Sprühnebel
- ⌘ Hohe Deckkraft für optimierten Verbrauch
- ⌘ Kein Klebstoffdurchschlag auch bei perforiertem Bezugsmaterial
- ⌘ Tragbares System - Kein Kompressor und Druckluft notwendig
- ⌘ Reaktivierbar mit Wärme
- ⌘ Wartungsfrei, kein Eintrocknen
- ⌘ Kein Umfüllen, keine Spülreinigung notwendig

Zertifiziert und schadstoffgeprüft

Frei von: TOLUOL UND DICHLORMETHAN



## Anwendungsbereiche:

- ⌘ Sensomotorische und Diabetes adaptierte Einlagen
- ⌘ Sport- und Kindereinlagen, Fersensporneinlagen
- ⌘ Rohlinge und Decklagen, Verbundplatten
- ⌘ Fußbettungsbau
- ⌘ Polsterschäume und Sitzschalen

## Das DuroSpray®-System und Zubehörartikel



Klebstoff DS Ortho8080  
Gebinde: 22 l / 14,4 kg  
Art-Nr.: BEOrtho808022H



Vollmetall Sprühpistole  
Art-Nr.: WSP-VMT6501



Sprühschlauch 4 m lang  
Art-Nr.: WSS400



Pistolenhalterung  
Art-Nr.: ZUVMT-HALTER



Citrus-Reiniger  
Art-Nr.: CANAR85-A500



Zubehörset klein  
Art-Nr.: ZUBES3K